


# Döner dağıtıcı GF-1/8-M5

Ürün numarası: 539290

FESTO

Tek döner dağıtıcı, 1 giriş - 4 çıkış.  
Uyarı kuvveti yaklaşma yüksekliğine bağlıdır.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,1 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Standart debi miktarı 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Standart debi miktarı 1-2.X açık (6->0)	2.250 l/min
Max. Devir	3.000 1/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Su ile işletimde 5 µm filtre kullanın Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Max. Sıkma torku	1,95 Nm
Nominal sıkma torku	1,22 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun