


Bağlantı kablosu NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Ürün numarası: 539508

FESTO

yaklaşım sensörleri, konum verici, basınç anahtarı, debi sensörleri,
görsel ve endüktif sensörler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Çalışma gerilimi aralığı AC	30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	30 V
Müsaade edilen akım değeri	1,7 A
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Maksimum sıkma momenti, soket	0,3 Nm
Min. Kablo bükme radyusu	30 mm
Damar sonları	Tel halkası
Elektriksel bağlantı	Düz soket / kablo M5x0.5 / açık uç 4-kutuplu / 3-kablolu
Kablo yapısı	3x0,14
Kablo çapı	2,9 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo tipi	LiFY11Y
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu Bağlantı somunu ile
Renk, kablolar	mavi kahve rengi Siyah
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı