


# Bağlantı kablosu NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Ürün numarası: 539510

FESTO

yaklaşım sensörleri, konum verici, basınç anahtarı, debi sensörleri,  
görsel ve endüktif sensörler için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Çalışma gerilimi aralığı AC	30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	30 V
Müsaade edilen akım değeri	1,7 A
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Maksimum sıkma momenti, soket	0,3 Nm
Maks. sıkma torku fişi	0,3 Nm
Min. Kablo bükme radyusu	30 mm
Elektriksel bağlantı	4-pin / 3-pin M5x0,5 / M8x1 Erkek soket, düz / Dişi soket, düz
Kablo yapısı	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	2,9 mm
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo tipi	LiFY11Y
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm <sup>2</sup>
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu Bağlantı somunu ile
Renkli gövde	Siyah
Kablo gövdesinin rengi	gri
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı