



Regülatör LR-1/8-DB-7-MINI

Ürün numarası: 539681

FESTO

Direkt kontrol edilen regülatör, 7 bar'a kadar çalışma basıncı, manometreli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Mini
En	44 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 800 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, döner kafa	POM
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş