

Priz MSSD-E-M12

Ürün numarası: 539711

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı frekansı	50
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	11 Gram
Elektrik bağlantısı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3 kutuplu, form C
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	6 A
Kablo bağlantısı	M12
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	0.75 000013
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...115 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	siyah
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR