


# Darbe emici YSR-4-4-C

Ürün numarası: 540060

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Strok	4 mm
Sönümlleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	2 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümlleme uzunluğu	4 mm
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.6 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	5600 j
Maks. artık enerji	0.006 j
Geri getirme kuvveti	0.7 N
Min. itme kuvveti	6.5 N
Ürün ağırlığı	5 Gram
Kütle aralığı	1.2 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik