


Enkoder (kodlayıcı) TU-30/80-EC-L/R

Ürün numarası: 540140
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçme prensibi, konum ölçme sistemi	İnkremental
Büyükklük	58 mm
Şaft çapı	6 mm
Tasarım yapısı	Oluklu mili bir uçtan açın
Bağlantı şekli	Montaj braketli
Şaft montaj tipi	Önde kilitleme halkalı
Max. Devir	6.000 1/min
Ürün ağırlığı	390 g
Çalışma gerilimi aralığı DC	4,5 ... 5,5 V
Nominal çalışma gerilimi DC	5 V
Maksimum akım sarfiyatı	40 mA
Maks. pals frekansı	300 kHz
Kablo sayısı	2.500
Sinyal şekli	Kare dalga palsı, konum çevrimi 1:1
Encoder arabirim çıkışı, özellikler	RS422
Çevre sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Mil girişi için IP64
Koruma sınıfı	III
Kirlilik sınıfı	2
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çıkış yönünde bağlantı	Radyal
Enkoder arayüzü, bağlantı tipi	Soketli kablo
Enkoder arayüzü, kablo çıkışı	Düz
Enkoder arayüzü, bağlantı teknolojisi	M16x0,75
Ethernet arayüzü, pin/kablo sayısı	8
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo çapı	6 mm
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 40 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 100 mm
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	beyaz
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, konektör muhafazası	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun