


Tasima modülü HSW-10-AP-W

Ürün numarası: 540225

FESTO

Pick & Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit zusätzlicher Warte-position.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	9 ... 15 mm
Büyüklik	10
Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel	90/90 mm
Max. Z-strok bekleme konumu	10 mm
Z stroğu	80 ... 100 mm
Yastıklama	CC: Stoßdämpfer beidseitig Yumuak karakteristik
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Linearführung plus Drehlagerung Döner tahrik elemanı zwangsgeführter Bewegungsablauf
Konum algılama	für Näherungsschalter
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Min. Darbe süresi	0,6 s
Wiederholgenauigkeit Endlagen	+/-0,02 mm
Kullanım havası	Filtrelenmiş yağsız hava Filtrelenmiş hava, yağlı hava
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. tork Mx	0,6 Nm
Max. tork My	0,6 Nm
Max. tork Mz	0,6 Nm
Max. Prozesskraft in Y-Richtung	30 N
6 bar' daki teorik kuvvet	30 N
Ürün ağırlığı	1.350 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Pnömatik bağlantı, bekleme konumu	M3
Pnömatik bağlantı	M3
Werkstoffinformation Anschläge	Yüksek alışımlı çelik
Werkstoffinformation Federdruckstück	Yüksek alışımlı çelik
Ana palyt için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Werkstoffinformation Halter	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Çapraz yatak için malzeme bilgisi	İslah çeliği
Werkstoffinformation Schwenkhebel	Karbonlu çelik bronzaştırılmış
Werkstoffinformation Kulissen	Karbonlu çelik sertleştirilmiş
Werkstoffinformation Sensorschiene	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Werkstoffinformation Steg	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Werkstoffinformation Stellschraube	Yüksek alışımlı çelik