


Bağlantı kablosu KVI-CP-3-WS-WD-8

Ürün numarası: 540331

FESTO

CPV valf adası ve CP elektriksel komponentler CTEC için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ek fonksiyonlar	Sokete ait kontakt 3, 1 mm erken
Kablo tanımlaması	Aksesuarlı
Bağlantı frekansı	500
Ürün ağırlığı	399,4 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	M9x0,5
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Vidalı kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,6 A
40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama	2,3 A, 0,34 mm ² için 3,6 A, 0,49 mm ² için
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Kablo uzunluğu	8 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 75 mm
Kablo çapı	5,5 mm
Kablo yapısı	2x0,25+2x0,34+0,49 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,25 mm ² 0,34 mm ² 0,49 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun

Özellik	Değer
Kirlilik sınıfı	1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	açık gri
Malzeme, muhafaza	PA PBT TPE-U(PUR)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bronz Pirinç, altın kaplama
Malzeme, yalıtkan kılıf	TPE-U(PUR)