


Darbe Emici YSRW-DGC-25-KF

Ürün numarası: 540349

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Boyut | 25 |
| Sönümleme | kendinden ayarlı yumuşak eğri |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Konum algılama | Yok |
| Maks. çarpma hızı | 3 m/s |
| Çalışma şekli | tek etkili baskılayan |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |