



Tek yön kısma valfi

VFOC-E-S6-Q6

Ürün numarası: 540363

FESTO

Dönme hızını ayarlamak veya silindirin ileri ve geri hızını uzatmak için geçmeli burç



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik nipel QS-6
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	Geçmeli Geçmeli burçlu
Kısma yönündeki standart nominal debi	0 ... 270 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	170 ... 260 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	0 ... 430 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	330 ... 400 l/min
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	21,6 g
Pnömatik bağlantı 2 açıklaması	yalnız FESTO QS bağlantılarına uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama Açık
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm