

Çalıştırma valfi MS6N-EM1

Ürün numarası: 541301

FESTO

NPT dişli



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Döner sürgü valfi
Tetikleme şekli	manuel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Kumanda şekli	direkt
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Çalışma basıncı	0 ... 18 bar
Standart nominal debi	3.000 ... 8.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Pnömatik bağlantı 3	1/2 NPT
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm