



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-1/2:J4M1D1A1-WP

Ürün numarası: 541478

FESTO

Filtre regülatörü, yağlayıcı, elektrikli açma-kapama valfi, pnömatrik soft-start valfi, duvar montaj plakasından oluşur. Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik korumalı kavanoz, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Güvenli yol verme valfi Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör Standart sisli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	4,5 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	4 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.900 l/min
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1.5 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatrik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatrik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatrik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC