


Çıkış modülü CPX-8DA

Ürün numarası: 541482

FESTO

Kanala ilişkin diyagnostikler.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	49 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 8 Kanal diyagnozu 8 Kanal durumu
Diyagnostik	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Alt gerilim, çıkışlar
Çıkış sayısı	8
Parametreleri konfigüre etmek	Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 16 mA
Karakteristik eğri, çıkışlar	IEC1131-T2
Anahtarlama lojiği, çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. artık akım çıkışları	4 A
Kanal başına maks. güç beslemesi	0.5 A (12 W lamba yükü)
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, ara besleme için
Koruma (kısa devre)	Kanal başına dahili elektronik sigorta koruması