


# Yavaş başlatma valfi MS12-DE-G-V24

Ürün numarası: 541498

FESTO

Basıncın pnömatik ekipmana yavaşça verilmesi ve tahliyesi için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2
Anahtarlama konum göstergesi	Aksesuarlı
Çalışma basıncı	3 ... 16 bar
Standart nominal debi	25.000 ... 42.000 l/min
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, başlatma gücü 14,0 VA, tutma gücü 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, başlatma gücü 12,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	3.800 g
Elektriksel bağlantı	DIN EN 175301-803 e göre Kübik tasarım
Sinyal durum göstergesi	Aksesuarlı
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 2	Manifold modülü
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm