



Solenoid bobinli valf

NVF3-5/2K-1/4-24-EX

Ürün numarası: 541645

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	76 mm
Standart nominal debi	900 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	7 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Yardımcı el kumanda	kilitli İtme
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Çakışmasız	hayır
b değeri	0,33
C değeri	4,2 l/sbar
Kapama süresi	38 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	13 ms
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 4.6 W
AB dışında patlama koruma sertifikası	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Sertifika yayınlayan bölüm	FM 3026030
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Hava almasını açma yönünde bağlantı	dahili
Pilot egzost bağlantısı 84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR delik bağlantıları
Pnömatik bağlantı 5	G1/4

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm eloksal kaplama