


Solenoid bobin

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Ürün numarası: 541665

FESTO

Izole kondüit bağlantılı kablo, 24 V DC



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 4.5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	NEC 500 Class I, Div. 1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kablo uzunluğu	0,5 m
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun