


Dayanıklı hortum PAN-R-8X1,5-SI

Ürün numarası: 541676

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, 20 bar'a kadar yüksek basınçlar için,
yüksek termik ve mekanik yüklere dayanabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	29 mm
İç çap	5 mm
Min. Bükme radyusu	20 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0316 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-A