


# Ara Pozisyonlama Modülü DADM-DGC-32-A

Ürün numarası: 541701

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar 36.25 000032...116 000032
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Maks. dönüş süresi	100 ms
Tekrarlama hassasiyeti	0.02 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	530 Gram
Montaj türü	silindir DGC'ye sıkıştırılmış
Pnömatik bağlantı	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Durdurma vidası malzemesi	Çelik galvanize
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kol malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Somun malzemesi	Çelik galvanize
İnce ayar	2 mm
Çalışma şekli	çift etkili