



Manometre MA-27-25-R1/8

Ürün numarası: 541734

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge üniteli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 25 bar
Gösterge aralığı	0 ... 362,5 psi
Manometre çapı	27
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 2,5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 25 bar 0 ... 362,5 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	4
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, vida dişli tapa	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, gözetleme camı	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	8 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok
Skala	Çift skala Bar (dış) psi (iç)