



Küresel valf

VZBA-R1-63-32L-F0405-R

Ürün numarası: 542013

FESTO

Paslanmaz çelik versiyonda içten dişli 3-yollu küresel vana, DRD, DRE ve DAPS açılabilir döner aktüatörlerinin üzerine montaj için L deliği ISO 5211 arayüzüyle 90 derecedir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana L deliği
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F04 F05
İç çap	20 mm
Nominal çap DN	25
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	18 Nm
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 140 °C
Debi miktarı Kv, L deliği	11,8 m ³ /h
Debi miktarı toleransı Kv	+/- 20 %
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	PTFE
Malzeme bilgisi, küre	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4401
Mil için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	1.600 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3