

Sartlandırıcı kombinasyonu



MSB4-1/4:C3J4F3M1-WP

Ürün numarası: 542313

FESTO

Manuel açma-kapama valfi, filtre regülatörü, basınç anahtarlı ekransız dağıtım modülü, yağlayıcı, duvar montaj plakasından oluşur.

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik korumalı kavanoz, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör Standart sisli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Standart nominal debi	900 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.700 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC