



# Dikey basınç kapatma plakası VABF-S4-2-L1D1-C

Ürün numarası: 542884

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adaları için, 15407-2'e uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, terminalin besleme basıncı bloke. Terminalin basıncını kesmeden valfin demontajı mümkün.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	1 MPa
Çalışma basıncı	10 bar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	209 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm