


Lineer Handling sistemi DHSL-2DGE40ZR-HMP25

Part number: 543012

FESTO

Kılavuz eksenli elektriksel dişli kayış ekseninden ve modüler handling ekseninden oluşmaktadır. Dinamik bir pozisyonlamaya sahiptir ve sağlamdır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

| Feature | Value |
|---|--|
| Montaj | Doğrusal rampa 4.0 |
| Etkin yük | 0 ... 10 kg |
| Silindir ünitesi, Z eksen | HMP-25 |
| Silindir sistemi, Z eksen | Pnömatik |
| Orta konum, Z eksen | 1 katı |
| Strok, Z eksen | 0 ... 400 mm |
| Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |
| Silindir ünitesi, Y eksen | 2x DGE-40-ZR-KF |
| Silindir sistemi, Y eksen | Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği |
| Orta konum, Y eksen | İsteğe bağlı |
| Strok, Y eksen | 0 ... 2.000 mm |
| Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen | ± 0,1 mm ± 0,1 mm |