


2-D Handling sistemi DHSF-DGE25RF-DGE25RF

Part number: 543020

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksensli bir elektriksel dişli kayış ekseninden, hassas ve dinamik pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Düzlemsel yüzey rampası 1.0-3.0
Etkin yük	0 ... 3 kg
Silindir ünitesi, Y eksen	DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.300 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-25-ZR-RF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm