

## 3-D Handling sistemi DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-HMPL20


Part number: 543035

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksenli bir elektriksel dişli kayış ekseninden, dikey modüler handling ekseninden ve hassas pozisyonlama özelliklerinden oluşmaktadır.

Festo'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak sağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



### Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 2.0
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	HMPL-20
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Orta konum, Z eksen	1 katı
Strok, Z eksen	0 ... 200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm