

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-DGEA18

Part number: 543037

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksenli bir elektriksel dişli kayış ekseninden dikey modüler handling eksenini ve hassas pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 2.0
Etkin yük	0 ... 4 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-18
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel DGEA dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm