

# 3-D Handling sistemi


## DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Part number: 543044

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış akselerlerinden ve dikey modüler handling eksenini oluşturmaktadır. Kusursuz ve sağlamdır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



### Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksenini	HMP-25
Silindir sistemi, Z eksenini	Pnömatik
Orta konum, Z eksenini	1 katı
Strok, Z eksenini	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksenini	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksenini	2x DGE-40-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksenini	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış 2x
Orta konum, Y eksenini	İsteğe bağlı
Strok, Y eksenini	0 ... 1.200 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksenini	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksenini	DGE-40-ZR-RF
Silindir sistemi, X eksenini	Elektriksel Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, X eksenini	İsteğe bağlı
Strok, X eksenini	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, X eksenini	± 0,1 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksenini	± 0,1 mm