

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-DGEA25

Part number: 543045

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksenli bir elektriksel dişli kayış ekseninden dikey modüler handling eksenine ve hassas pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksenine	DGEA-25
Silindir sistemi, Z eksenine	Elektriksel DGEA dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksenine	İsteğe bağlı
Strok, Z eksenine	0 ... 600 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksenine	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksenine	2x DGE-40-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksenine	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksenine	İsteğe bağlı
Strok, Y eksenine	0 ... 1.200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenine	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksenine	DGE-40-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksenine	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksenine	İsteğe bağlı
Strok, X eksenine	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksenine	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksenine	± 0,1 mm