

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-DGEA25

Part number: 543046

FESTO

Rulman yataklı elektrikli kumandalı dişli kayış eksenlerinden ve dikey modüler tanımlama eksenlerinden oluşmaktadır. Festo'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-25
Silindir sistemi, Z eksen	Elektrikli DGEA dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 600 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-40-ZR-RF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektrikli Makara tahrikli dişli kayış 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-40-ZR-RF
Silindir sistemi, X eksen	Elektrikli Makara tahrikli dişli kayış
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm