


Güç besleme soketi NECU-G78G4-C2

Ürün numarası: 543108

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61984
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL)
Ürün ağırlığı	58,7 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, 7/8", 4-pin
Soket kodlaması	ODVA AutoSIG
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	10 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Müsaade edilebilir kablo çapı	6 ... 12 mm
Bağlantı kesidi	≤ 1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	PA
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Nikel kaplı pres döküm çinko
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Altın kaplı bakır alaşım