


Paralel kit EAMM-U-D40-55A

Ürün numarası: 543157

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	10,016 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,1 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	530 g