


# Paralel kit EAMM-U-E24-40A

Ürün numarası: 543226  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.  
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	18
Montaj konumu	istenildiđi gibi
Max. Devir	3.000 1/min
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	3,016 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,05 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	240 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut