

Plastik hortum PEN-6X1-NT

Ürün numarası: 543247

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, QS fiş konnektörleri için, CN ve CK fittingsi, polietilen (gıda endüstrisinde kullanım onayı yoktur).



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 6 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 26 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Min. Bükme radyusu | 13,5 mm |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Müsaade edilebilirlik | TÜV |
| Sertifika yayımlayan bölüm | B 013277 0506 00 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Su (sıvı, buzsuz) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temizlik seviyesi | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 60 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,01477 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 6 mm için somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Renk | şeffaf |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | PE |