


# Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-KM-5-LE10

Ürün numarası: 543272

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adalarına multipin soket bağlantı için, maks. 8 bobin için, Sub-D soketli, 10-pin.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygulama alanı	Yalnızca multipinli soket bağlantılı valf adası VTSA/VTSA-F için
Uygun olduğu standart	DIN 47100
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcılı
Ürün ağırlığı	557 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	37
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	3x M4 vida
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	10
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Aşırı gerilim dayanımı	1 kV
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 29 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 54 mm
Kablo çapı	7,2 mm
Kablo yapısı	10x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC