


Bağlantı kablosu NEBV-S1W37-KM-10-LE37

Ürün numarası: 543279

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adalarına multipin soket bağlantı için, maks. 32 bobin için, Sub-D soketli, 37-pin.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Uygulama alanı | Yalnızca multipinli soket bağlantılı valf adası VTSA/VTSA-F için |
| Uygun olduğu standart | DIN 47100 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcılı |
| Ürün ağırlığı | 2.702 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Açılı |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 37 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 37 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | 3x M4 vida |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 37 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 37 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 2 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 1 kV |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 50 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 93 mm |
| Kablo çapı | 12,4 mm |
| Kablo yapısı | 37x0,34 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,34 mm ² |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |