

# Multi-pin Nodu VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Ürün numarası: 543414

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	16 çift bobinli valf için Tek bobinli valflerde 32
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	459 Gram
Elektrik kontrolü	Multi pin
Elektrik bağlantısı	Soketli kablo
Kapak malzemesi	PA
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm