


Çok pinli düğüm VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Ürün numarası: 543415

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adaları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	Tek durumlu valflerle 16 İki durumlu valflerle 8
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	539 g
Elektriksel bağlantı	Multipin 19-pin Erkek soket CNOMO E03.62.530.N'e
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm