


Operatör paneli FED-500

Part number: 543441

FESTO

PLC sistemlerine bağlantı için ekran ve LCD grafik ekranlı operatör ünitesi, 1 fonksiyon tuşlu.



Data sheet

Feature	Value
Derinlik	91 mm
Yükseklik	147 mm
Uzunluk	187 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Alarmlar	1.024
Kullanıcı hafızası	32 Mbyte
Kullanıcı LED'lerinin sayısı	1
Fonksiyon tuşlarının sayısı	1
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	1.024
Reçete hafızası	32 kByte
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	256
Sistem LED'lerinin sayısı	4
Gösterge	STN renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	5,6"
Yedek akü	3 V / 270 mA lityum
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	0,8 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 45 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Ürün ağırlığı	1.400 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
Yazıcı arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Soket
PC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Soket
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	RS232

Feature	Value
	Sub-D 15-pin Erkek soket
Ethernet arabirimi	Opsiyonel, 10 MBd
Baęlantı Őekli	Őn panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	FED Designer 6.06 ve ¼zeri
NEC 500'e uygun sertifikasyon	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D