


# Operatör paneli FED-700

Ürün numarası: 543442  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

PLC sistemlerine bağlantı için ekran ve LCD grafik ekranlı operatör ünitesi, 1 fonksiyon tuşlu.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                     | Değer                             |
|---|-----------------------------------|
| Derinlik                                    | 71 mm                             |
| Yükseklik                                   | 187 mm                            |
| Uzunluk                                     | 232 mm                            |
| Maks. ön panel kalınlığı                    | 5 mm                              |
| Kullanıcı hafızası                          | 32 Mbyte                          |
| Kullanıcı LED'lerinin sayısı                | 1                                 |
| Fonksiyon tuşlarının sayısı                 | 1                                 |
| Gerçek zamanlı saat                         | evet                              |
| Olay listesi                                | 1.024                             |
| Reçete hafızası                             | 32 kByte                          |
| Alarmlar                                    | 1.024                             |
| Gerçek zamanlı saat sapması                 | 130 h / ay                        |
| Renk sayısı                                 | 64 k                              |
| Sistem LED'lerinin sayısı                   | 4                                 |
| Gösterge                                    | TFT renk                          |
| Gösterge özelliği                           | Touchscreen                       |
| Gösterge ebadı                              | 7,5"                              |
| Yedek akü                                   | 3 V / 270 mA lityum               |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                 | 18 ... 30 V                       |
| Gösterge çözünürlüğü                        | VGA, 640x480 Pixel                |
| Nominal çalışma gerilimi DC                 | 24 V                              |
| Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi | 1,1 A                             |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)           | EMC için EU yönetmeliğine uygun   |
| Depolama sıcaklığı                          | -20 ... 70 °C                     |
| Relatif hava nemi                           | 5 - 85 %<br>yoğunlaşmayan         |
| Koruma sınıfı                               | IP65 ön, IP20 arka                |
| Çevre sıcaklığı                             | 0 ... 45 °C                       |
| Müsaade edilebilirlik                       | c UL us - Listed (OL)<br>RCM Mark |
| Ürün ağırlığı                               | 1.600 g                           |
| AUX arayüzü                                 | Sub-D<br>9-pinli<br>Soket         |
| Yazıcı arayüzü                              | RS232<br>Sub-D<br>15-pin<br>Soket |
| PC arayüzü                                  | RS232<br>Sub-D<br>15-pin          |

| Özellik              | Değer  |
|----------------------|--|
|                      | Soket  |
| Programlama arayüzü  | 9,6 - 38,4 kBd                                       |
| PLC arayüzü          | RS232<br>Sub-D<br>15-pin<br>Erkek soket              |
| Ethernet arabirimi   | RJ45 10/100 MBd<br>2. Ethernet arayüzü, optik 10 Mbd |
| Bağlantı şekli       | Ön panel montajı                                     |
| Programlama yazılımı | FED Designer 6.06 ve üzeri                           |