

# Operatör paneli FED-2000

Ürün numarası: 543444  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

PLC sistemlerine bağlantı için ekran ve LCD grafik ekranlı operatör ünitesi, 1 fonksiyon tuşlu.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	91 mm
Yükseklik	267 mm
Uzunluk	337 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Kullanıcı hafızası	32 Mbyte
Kullanıcı LED'lerinin sayısı	1
Fonksiyon tuşlarının sayısı	1
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	1.024
Reçete hafızası	32 kByte
Alarmlar	1.024
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	64 k
Sistem LED'lerinin sayısı	4
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	12,1"
Yedek akü	3 V / 270 mA lityum
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	SVGA, 800x600 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	1,3 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 45 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Ürün ağırlığı	2.800 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
Yazıcı arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Soket
PC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin

Özellik	Değer
	Soket
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet arayüzü, optik 10 Mbd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Programlama yazılımı	FED Designer 6.06 ve üzeri
AB dışında patlama koruma sertifikası	NEC 500 Class I, Div. 2