

Operatör paneli FED-1000

Ürün numarası: 543515
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

PLC sistemlerine bağlantı için ekran ve LCD grafik ekranlı operatör ünitesi, 1 fonksiyon tuşlu.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------------|
| Derinlik | 91 mm |
| Yükseklik | 232 mm |
| Uzunluk | 287 mm |
| Maks. ön panel kalınlığı | 5 mm |
| Kullanıcı hafızası | 32 Mbyte |
| Kullanıcı LED'lerinin sayısı | 1 |
| Fonksiyon tuşlarının sayısı | 1 |
| Gerçek zamanlı saat | evet |
| Olay listesi | 1.024 |
| Reçete hafızası | 32 kByte |
| Alarmlar | 1.024 |
| Gerçek zamanlı saat sapması | 130 h / ay |
| Renk sayısı | 64 k |
| Sistem LED'lerinin sayısı | 4 |
| Gösterge | TFT renk |
| Gösterge özelliği | Touchscreen |
| Gösterge ebadı | 10,4" |
| Yedek akü | 3 V / 270 mA lityum |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 18 ... 30 V |
| Gösterge çözünürlüğü | VGA, 640x480 Pixel |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi | 1,2 A |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Relatif hava nemi | 5 - 85 % yoğunlaşmayan |
| Koruma sınıfı | IP65 ön, IP20 arka |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 45 °C |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| Ürün ağırlığı | 2.300 g |
| AUX arayüzü | Sub-D 9-pinli Soket |
| Yazıcı arayüzü | RS232 Sub-D 15-pin Soket |
| PC arayüzü | RS232 Sub-D 15-pin |

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| | Soket |
| Programlama arayüzü | 9,6 - 38,4 kBd |
| PLC arayüzü | RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket |
| Ethernet arabirimi | RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet arayüzü, optik 10 Mbd |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Programlama yazılımı | FED Designer 6.06 ve üzeri |
| AB dışında patlama koruma sertifikası | NEC 500 Class I, Div. 2 |