



Regülatör plakası VABF-S3-2-R1C2-C-6

Ürün numarası: 543524

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-1
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için basınç regülatörü
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Manometre ekleme	mümkün
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 Bar...6 Bar 7.25 000032...87 000032
Giriş basıncı 1	0.5 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	370 Gram
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Manometre bağlantısı	tutma klipsi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kontrol paneli malzemesi	PA
Regülatör gövdesi malzemesi	Alüminyum pres döküm