



Regülatör plakası VABF-S3-1-R3C2-C-10

Ürün numarası: 543531

FESTO

VDMA-01/02 valf adası için, 15407-1'e uygun standart port yapısı, 10 bara kadar.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	26 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-1
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	4 için basınç regülatörü
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Manometre seçimi	mümkün
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,2 ... 0,85 MPa
Basınç ayar aralığı	2 ... 8,5 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	29 ... 123,25 psi
Giriş basıncı	0,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	305 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Manometre bağlantısı	tutma kelepçeli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kumanda paneli	PA
Malzeme, regülatör muhafazası	Alüminyum pres döküm