



Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-1/2:C3J4M1-WP

Ürün numarası: 543594

FESTO

Manuel açma-kapama valfi, filtre regülatörü, yağlayıcı, duvar montaj plakasından oluşur. Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik korumalı kavanoz, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 6 |
| Seri | MS |
| Tetikleme güvenliği | Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör Standart sisli yağlayıcı |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Basınç ayar aralığı | 0,5 ... 12 bar |
| Standart nominal debi | 3.000 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-] |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.750 g |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | PC |