


Membranlı hava kurutucu MS6-LDM1-1/4-P20

Ürün numarası: 543640

FESTO

İndirgenmiş basınç altındaki çığlenme noktası, metal kap, akış yönü soldan sağa.

Dikkat: Cihazın kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için işleme basıncının ön filtresi 0,01µm gibi bir değer sahip olan (Geri kalan zerreler < 0,1 µm, Geri kalan yağ içeriği < 0,1 mg/m³) bir mikro filtre ile donatılmalıdır.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 ... 12,5 bar
Standart nominal debi	200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Basınç altında çığlenme noktasının indirgenmesi	20 K
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:3:2]
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	2 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1,05 kg
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı