


# Membranlı hava kurutucu MS6N-LDM1-1/4-P40-Z

Ürün numarası: 543659

FESTO

İndirgenmiş basınç altındaki çığlenme noktası, metal kap, akış yönü sağdan sola.

Dikkat: Cihazın kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için işleme basıncının ön filtresi 0,01µm gibi bir değer sahip olan (Geri kalan zerreler < 0,1 µm, Geri kalan yağ içeriği < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) bir mikro filtre ile donatılmalıdır.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Büyüklük  | 6   |
| Seri  | MS  |
| Montaj pozisyonu                                | dikey +/- 5°                                  |
| Tasarım yapısı                                  | Membran kurutucu                              |
| Çalışma basıncı                                 | 3 ... 12,5 bar                                |
| Standart nominal debi                           | 400 l/min                                     |
| Kullanım havası                                 | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]  |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama        | Yağlamalı operasyon mümkün değil              |
| Basınç altında çığlenme noktasının indirgenmesi | 20 K  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK         | 2 - Ortalama paslanma                         |
| PWIS uygunluğu                                  | VDMA24364-B2-L                                |
| Depolama sıcaklığı                              | -20 ... 60 °C                                 |
| Gıdalar için güvenli                            | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın         |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı               | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:3:2] |
| Kullanım havası sıcaklığı                       | 2 ... 50 °C                                   |
| Çevre sıcaklığı                                 | 2 ... 50 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                                   | 1,3 kg  |
| Bağlantı şekli                                  | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:       |
| Pnömatik bağlantı 1                             | 1/4 NPT                                       |
| Pnömatik bağlantı 2                             | 1/4 NPT                                       |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS'a uygun                                  |
| Malzeme, muhafaza                               | Alüminyum pres döküm                          |
| Malzeme, çanak                                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı                   |