

Membranlı hava kurutucu LDM1-D-MAXI-600

Ürün numarası: 543665


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile, kuru ve temiz bir basınçlı hava için.

Dikkat: Cihazın kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için işleme basıncının ön filtresi 0,01µm gibi bir değer sahip olan (Geri kalan zerreler < 0,1 µm, Geri kalan yağ içeriği < 0,1 mg/m³) bir mikro filtre ile donatılmalıdır.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Maxi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 ... 12,5 bar
Standart nominal debi	600 l/min
Kullanım havası	DIN ISO 8573-1'e uygun hava kalite sınıfı 1:7:1
Basınç altında çığlenme noktasının indirgenmesi	20 K
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	2 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.100 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	İşlenmiş alüminyum alışımlı