


# Stoper silindiri DFST-80-40-Y4-A

Ürün numarası: 543747  
Üretimden kalkacak ürün

Yayı, ayarlanabilir ön darbe emici.  
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	dikey
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Uçtan mafsal kollu piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
İki konumlu buton kolunun pozisyonu	Endüktif sensörler için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yataklama mili
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çarpma kuvveti	6.000 N
Ürün ağırlığı	6.850 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik