

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu CPE10-PRS-1/4-10

Ürün numarası: 543829

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Izgara ölçüsü | 16 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 10 |
| Maks. basınç bölgesi sayısı | 2 |
| Patlama basıncı | 5 MPa 50 Bar 725 000032 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 1.2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 515 Gram |
| Manifold bloęu montaj türü | geçiş delięi ile |
| Valf montaj türü | diři diři ile |
| Pnömatik baęlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik baęlantı 5 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |